

**W系列, 附件**  
**WQV 2.5/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



魏德米勒产品系列丰富多样，接线范围从 0.05 mm<sup>2</sup> 到 300 mm<sup>2</sup>，您可以根据应用目的选择产品。  
具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求，并且已经根据当前环境指令经过测试。

**订货数据**

类型	WQV 2.5/3
订货号	<a href="#">1053760000</a>
版本	W系列, 附件, 横联, 用于端子, 回路数: 3
GTIN (EAN)	4008190058999
最小包装数	50 个

## W系列, 附件 WQV 2.5/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# 技术数据

### 尺寸及重量

宽度	7 mm	高度	14.2 mm
深	18 mm	净重	2.26 g

### 温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

### 其他技术数据

安装指导	直接安装	类型	用于端子
防爆版	不		

### 额定数据

额定电流	32 A
------	------

### 材料参数

材料	PA 66	颜色	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

### 系统特征值

产品系列	W系列, 附件	安装导轨	无
------	---------	------	---

### 分类

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

### 认证

ROHS	一致
------	----

### 下载

STEP	<a href="#">.\WQV 2.5_3 1053760000.stp</a>
3D 模型	