


Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Application

Version

plastique strié

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-30...80

Données mécaniques

Poids

[g]

64,5

Diamètre intérieur

[mm]

6

Diamètre extérieur

[mm]

63,66

Matériaux

roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU

Dureté surface

90 Shore A

Périmètre

[mm]

200

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces