

Serie F: portata da 25 kg a 105 kg


Specifiche

Temperatura : +5°C a +60°C

Materiale : Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox

Applicazioni : Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento

- Bilanciamento del carico mediante la regolazione della tensione della molla
- Sistema di blocco del carico in caso di rottura della molla
- Sospensione del bilanciatore mediante moschetto di sicurezza girevole
- Cavo di sicurezza per fissaggio secondario del bilanciatore al soffitto
- Avvolgimento e svolgimento del cavo su tamburo conico montato su cuscinetto a sfere



A (mm)	B (mm)	Lung. (del cavo (m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)	Codice
636	220	2	25	30	11,3	BAL 250300F
636	220	2	30	35	11,3	BAL 300350F
636	220	2	35	45	12,21	BAL 350450F
636	220	2	45	55	12,21	BAL 450550F
636	220	2	55	65	13,06	BAL 550650F
636	220	2	65	75	13,86	BAL 650750F
636	220	2	75	90	16,84	BAL 750900F
636	220	2	90	105	17,77	BAL 9001050F