

CARACTERISTIQUES

- Une solution économique et fiable
- Les indicateurs sur les étiquettes sont en °C et °F.
- Une solution économique et fiable
- Adapté pour la surveillance de la température sur une certaine période de temps Utilisation de 7 incréments de température

Etiquette sensible à la température de RS PRO, 60 à 90 °C, 7 niveau

RS code commande : 286-175



°C	60	65	70	75	80	85	90	°C
°F	140	149	158	167	176	185	194	°F

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation de la gamme d'étiquettes sensibles à la température de RS PRO, idéales pour une utilisation dans les industries de l'alimentation, de l'automobile, du moulage et du travail du métal. Les étiquettes ont été conçues comme une bande de test de température qui permet un enregistrement permanent et irréversible du support de température le plus élevé atteint lorsqu'elle est appliquée à la surface d'un objet en changeant la couleur. Ces étiquettes d'indication de température RS PRO sensibles à la chaleur sont élevées Solution de qualité et économique qui mesure la température de surface avec précision et Fournit une preuve fiable que l'article ou le produit a été Maintenu à la bonne température et adapté à une utilisation Dans une grande variété d'applications

Caractéristiques

Nombre de niveaux de température	7
Orientation	Horizontaux
Réversible	Réversible
Echelle	°C, °F
Durée de stockage	12 mois
Type d'adhésif	Type adhésif double revêtement
Matériau de changement de couleur	Mélange non toxique d'esters à cristaux liquides
Tolérance	±1°C
Film de couverture	Polyester 5 mil
Stockage	A stocker à température ambiante
Sensible à la pression	Non
Applications	Industrie alimentaire, Produits pharmaceutiques, Produits médicaux, Equipement industriel, Livraison et emballage pour les marchandises sensibles

Spécifications mécaniques

Dimensions	12,5 mm x 45 mm
Longueur de l'étiquette	12,5mm
Largeur d'étiquette	45mm

Spécifications de l'environnement de

Sensibilité de température minimale	60 °C
Sensibilité de température maximale	90 °C
Température de stockage	21°C (70°F)

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

Accessoires

Nom de l'élément	Description de l'article	Quantité
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible, 19 x 40 mm 3 mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette d'indicateur de temps non réversible 19 x 40 Mm 6 Mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 12 mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 1 mois	1 boîte de 100

