

207463-1 ✓ 有效

AMPLIMITE


TE 内部编号 207463-1

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 25 Position,
Contact Size Size 20, 3 Connector Shell Size, Mating Retention,
Shielded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器 > D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

位数: 25

端子大小: 尺寸 20

连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

主体特性

插针材料	热塑塑料
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	钢

外壳电镀材料

锡

接触件特性

端子大小

尺寸 20

机械附件

接合固定

带有

接合固定类型

安装孔, 安装孔

壳体特性

外壳材料

钢

中心线 (间距)

2.74 mm[.108 in]

使用环境

工作温度范围

-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽

是

电路应用

Signal

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量

400

封装方法

包装

其他

D 形连接器注释

母端适配尺寸为 20 DF 的插座端子。

产品合规性如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月 (235)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

[CRIMP SNAP RCPT ASSY,SZ 3](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_207463-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_207463-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_207463-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance Document](#)

英文版本

[Product Compliance Document](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)



英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本