

D SUB MIXED FE 10A CRIMP POWER CONT S4



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 69 182 5420
规格	D SUB MIXED FE 10A CRIMP POWER CONT S4
浩亭电子目录	https://harting.com/09691825420

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	压接针
插针端子介绍	直式
特点	工具设置 : 3 对应 AWG 16 , 2 对应 AWG 18 和 AWG 20

版本

接线方式	压接针
接线方式	压接针
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.5 ... 1 mm ²
导体截面积	AWG 20 ... AWG 16
额定电流	≤10 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm
极限温度	-55 ... +155 °C
插入力	≤7 N
拔出力	≈5 N

技术参数

性能等级	NM 30 (S4)
	1
插拔次数	≥500

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
层厚度	≥0.76 μm
层厚度	≥30 μinch
材料 (锁扣)	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	100
净重	1 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140097056
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触