



机械闭锁，24 V AC/DC，用于接触器 3RT202，3RT232，3RT252

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	联锁块
产品名称	机械式连接组件
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S0
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值	300 V
损耗功率 [W] 电磁线圈的 DC 时 典型	4 W
损耗功率 [V·A] 电磁线圈的 AC 时 典型	4 VA
抗冲击电压能力 测定值	4 kV
防护等级 IP 正面的	IP20
RoHS 指令（日期）	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	24 V
• 60 Hz 时 测定值	24 V
控制馈电电压频率	
• 1 测定值	50 Hz
• 2 测定值	60 Hz
控制馈电电压 1 DC 时 测定值	24 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的	
• 初始值	0.85
• 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
• 初始值	0.85
• 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	0.85 ... 1.1
• 60 Hz 时	0.85 ... 1.1
常闭触点数量 用于辅助触点	0
• 无延迟转换的	0
• 滞后转换的	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
• 无延迟转换的	0
• 超前转换的	0

环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	7.04 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.089 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	6.96 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.0061 kg
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	可插装
高度	48.4 mm
宽度	22 mm
深度	84.3 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格 用于辅助和控制电路	螺栓连接
可连接的导线截面 用于辅助触点	
• 单芯线或多芯线	0.5 ... 4 mm²
• 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	
• 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.5 ... 2.5 mm²), 1x 4 mm²
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 2.5 mm²), 1x 2.5 mm²
• 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x 14, 1x 12
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于辅助触点	14 ... 12
认可 证书	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	other	Railway		
 RCM	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate

Environment	
	Environmental Confirmations

更多信息
包装信息 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875 Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (网上订购系统) https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2926-3AB31 Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-3AB31>



Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2926-3AB31>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, **EPLAN Makros**, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-3AB31&lang=en





上一次修改:

2024/3/11 