

Etichette in tessuto, identificazione manuale

- **HELASIGN, Materiale 270 (Giallo), Libretto**

Per una veloce identificazione in loco di componenti, interruttori o altre apparecchiature.

Caratteristiche del prodotto


- Etichette adesive in tessuto giallo
- Fornite in pratici libretti tascabili
- La copertina del libretto protegge le etichette
- Facilmente rimovibili e riposizionabili
- Non lasciano residui quando vengono rimosse
- Disponibili con o senza il riquadro nero
- Utilizzare i pennarelli T82 per una identificazione duratura



Sempre a portata di mano: le etichette sono in un libretto leggero, tascabile e conveniente.

MATERIALE	Materiale 270, tessuto di Cotone, giallo (YE)
Temp. di esercizio	da -29°C a +80°C
Temp. di applicazione	da +10°C
Adesivo	Gomma sintetica
Spessore foglio (µm)	150 µm
Proprietà chimiche materiale	Buona resistenza all'acqua, agli olii e alla maggior parte dei solventi

RoHS ✓



ARTICOLO	Descrizione	Largh. (W)	Altezza (H)	Etichette per foglio	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG122FB-270-YE	Con contorno	15,0	9,0	70	700	Giallo (YE)	598-92227
TAG124FB-270-YE		19,0	11,0	44	440	Giallo (YE)	598-92427
TAG121FB-270-YE		20,0	8,0	60	600	Giallo (YE)	598-92127
TAG125FB-270-YE		38,0	11,0	22	220	Giallo (YE)	598-92527
TAG122B-270-YE	Senza contorno	15,0	9,0	70	700	Giallo (YE)	598-12227
TAG120B-270-YE		15,0	6,0	105	1.050	Giallo (YE)	598-12027
TAG124B-270-YE		19,0	11,0	44	440	Giallo (YE)	598-12427
TAG121B-270-YE		20,0	8,0	60	600	Giallo (YE)	598-12127

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

ARTICOLO	Cont. conf.	Colore	UNS
T82S-BK	2	Nero (BK)	500-50820
T82R-RD	2	Rosso (RD)	500-50822

Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.