

Han PushPull PFT metal rectangular HIFF



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 35 012 0311
规格	Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
浩亭电子目录	https://harting.com/09350120311

标识

类别	连接器
系列	Han® PushPull (V14)
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	用于矩形面板开孔

版本

锁定类型	PushPull
------	----------

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61076-3-117 EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	21 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140053915
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466