

Anciennement connu comme : Duzmor Plus 87-600

Gants de protection légers, offrant des défenses modérées contre les risques chimiques

- **Une protection renforcée :** Fabriqués à partir d'un mélange spécial de latex de caoutchouc naturel et de néoprène, les gants de protection légers AlphaTec® 87-600 allient résistance et élasticité tout en protégeant contre les substances dangereuses.
- **Sensibilité tactile assurée :** d'une épaisseur de 0,43 mm seulement, ces gants de travail fins garantissent une sensibilité tactile et une dextérité excellentes, ce qui facilite l'exécution des tâches délicates et légères.
- **Propreté accrue :** En outre, les gants en néoprène-caoutchouc AlphaTec® 87-600 subissent un traitement de chloration en surface, ce qui permet d'améliorer la propreté et de réduire les risques d'allergie.

Secteurs industriels

- Agriculture
- Industrie automobile
- Construction
- Industrie chimique
- Métallurgie

Applications

- Nettoyage et entretien
- Entretien de sites et de machines
- Manipulation de produits chimiques
- Assemblage et montage de composants



Anciennement connu comme : Duzmor Plus 87-600

Principales propriétés

- Mélange de latex de caoutchouc naturel et de néoprène :** protection chimique modérée
- 0,43 mm/17 mil d'épaisseur :** pour une protection tactile et dextre des mains
- Surface chlorée :** Propreté accrue et réduction des risques d'allergie

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGU EUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-600	Coating Material: Mélange latex de caoutchouc naturel/néoprène	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305 / 12	Naturel	<ul style="list-style-type: none"> 12 paires par sac, 12 sacs par carton



Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Bruxelles, Belgique
 T : +32 (0) 2 528 74 00
 F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T : +1 800 800 0444
 F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Mexique
 T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
 Ansell Canada Inc.
 105, rue Lauder
 Cowansville (Québec)
 J2K 2K8, Canada
 T : 1800 363-8340
 F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.