

DETECTEUR DE FUITE DE GAZ COMBUSTIBLE

Acétone, alcool, ammoniac, butane, éthanol, essence, hydrogène, méthane, naphta, Gaz naturel, propane, solvants, etc.



HT58PRO



Présentation :


Le HT58PRO permet de détecter rapidement et de manière fiable les fuites de gaz. Très pratique grâce à son pôle télescopique rétractable équipé d'un capteur très sensible, il permet également de détecter les fuites de gaz dans des espaces confinés et difficile d'accès. Il permet de détecter différents types de gaz combustible tel qu'acétone, alcool, ammoniac, butane, éthanol, essence, hydrogène, méthane, naphta, gaz naturel, propane, solvants, et autres. Offrant une excellente sensibilité, la mesure s'affiche de 3 manières différentes :

- Ecran LCD avec bargraphe à 20 niveaux et valeur.
- Buzzer émettant un bip lent à rapide.
- Changeant de couleur de l'écran LCD passant de vert, orange, puis rouge.

Il est équipé d'une LED d'éclairage, d'une batterie Lithium rechargeable par port USB, d'un voyant d'état de la batterie, d'une touche offrant 2 sensibilités de mesure et d'une fonction d'auto extinction au bout de 5mn de non utilisation. Cet appareil est le compagnon idéal des installateurs et plombier pour une vérification fiable des installations de gaz combustible.

Spécifications matériel & électrique :

Capteur de gaz haute sensibilité.
Pôle d'extension télescopique de 30 cm.
Mesure différents types de gaz combustible.
Plage de mesure : 0~20%LEL (0~9999ppm).
Résolution : 1% LEL.
Précision : +/-30%.
Afficheur : bargraphe à 20 niveaux et valeur.
Alarme auditive : buzzer allant de lent à rapide.
Alarme visuelle : l'afficheur change de vert à rouge.
LED d'éclairage sur le dessus.
Touche de sélection de la sensibilité : haute ou basse.
Temps de préchauffage : 30s.
Temps de réponse : 2s (<500ppm) à 5s (>500ppm).
Coupure automatique : 5mn sans utilisation.
Indicateur de batterie faible.
Température d'utilisation : 0°C à +50°C.
Dimensions : 123,0 x 55,5 x 27,0 mm.
Poids : 135g.
Normes : EN61326-1.



Contenu :

Testeur avec capteur télescopique.
Cable de recharge USB-C.
Sacoche de rangement.
Manuel d'utilisation.
Batterie lithium 3,7V / 1000mAh incluse.

