



Krimpkous 3:1 in blisterverpakking

- HIS-3 BAG

HIS-3 BAG krimpkous kan worden toegepast voor het isoleren en beschermen van bekabeling, door de verpakkingvorm ideaal voor kleingebruik.

Hoofdkenmerken

- uit cross-linked polyolefine vervaardigde krimpkous
- praktische blister, inhoud 10 lengtes van 200 mm, voorgesneden
- krimpverhouding 3:1



HIS-3 BAG leverbaar in zeven kleuren en vier afmetingen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimp temperatuur	+100 °C
Lengtekrimp	-5 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 150
Brandbaarheid	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)
Certificering	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear), UL224 125 °C 600 V VW-1



Krimpkous 3:1



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	blauw (BU)	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	bruin (BN)	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	grijs (GY)	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	rood (RD)	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	transparant (CL)	308-30164
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	zwart (BK)	308-30151
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	blauw (BU)	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	bruin (BN)	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	grijs (GY)	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	rood (RD)	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	transparant (CL)	308-30315
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	zwart (BK)	308-30310

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpkous 3:1 in blisterverpakking

• HIS-3 BAG



Krimpkous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	blauw (BU)	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	bruin (BN)	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	grijs (GY)	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	rood (RD)	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	transparant (CL)	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	zwart (BK)	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	blauw (BU)	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	bruin (BN)	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	grijs (GY)	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	rood (RD)	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	transparant (CL)	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	zwart (BK)	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	308-31217

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.