

CARACTERISTIQUES

- Différents filetages sont disponibles
- Presse-étoupes adaptés à différents diamètres de câble
- Assemblage à visser
- Presse-étoupes en nylon 66
- Rapide et facile à installer

Presse-étoupe M12 de RS Pro avec écrou de blocage, nylon, IP68

RS code commande : 822-9631



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces presse-étoupes en nylon de RS Pro sont utilisés dans un certain nombre d'industries, en relation avec le câble et le câblage, en particulier dans les environnements à usage général, l'instrumentation et le contrôle, les systèmes automatisés, l'éclairage et les environnements de communication.

Caractéristiques

Taille du filetage	M12
Matériau	Nylon 66
Couleur	Noir
Contre-écrou inclus	Oui
Taille du lot	10
Application	Instrumentation et contrôle, systèmes automatisés, environnements d'éclairage et de communication.

Spécifications mécaniques


Diamètre de câble maximum	6.5mm
Diamètre de câble minimum	3mm
Longueur de filetage L2	19.6mm
Joints B1	6.9mm
Longueur de saillie L1	7.9mm
Ecrou L3	53.3mm
Diamètre intérieur du filetage D2	8.3mm
Diamètre extérieur du filetage D1	12 mm

Catégorie de protection

Indice IP	IP68
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	En 61340
Normes Met	UL 94 V-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229616	Cable GlandM12 x 1.5 Grey IP68	12	8.3	6.9	7.9	19.6	53.3	3~6.5	GREY	10
8229625	Cable GlandM16 x 1.5 Grey IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	74.4	5~10		
8229628	Cable GlandM20 x 1.5 Grey IP68	20	15	14	15	28.5	96.2	10~14		
8229622	Cable GlandM25 x 1.5 Grey IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	111.2	13~18		
8229631	Cable GlandM12 x 1.5 Black IP68	12	8.3	6.9	7.9	19.6	53.3	3~6.5	BLACK	
8229634	Cable GlandM16 x 1.5 Black IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	74.4	5~10		
8229638	Cable GlandM20 x 1.5 Black IP68	20	15	14	15	28.5	96.2	10~14		
8229647	Cable GlandM25 x 1.5 Black IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	111.2	13~18		