

GKM 2 GY - 电缆标记条支架

1750485

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1750485>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆标记条支架，灰色，未标记，电缆直径范围: 4.8 ... 11 mm，安装方式: 固定，文本框高度: 8 mm，文本框宽度: 20 mm

优势

- SS-ZB...、UC-TM...或ZB...可用于标记
- 导线标识与导线直接相连

商业数据

订货号	1750485
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG231A
产品关键代码	BG231A
目录页面	页码243 (C-3-2019)
GTIN	4017918028282
单件重量（含包装）	2.66 g
单件重量（不含包装）	2.46 g
原产地	DE

GKM 2 GY - 电缆标记条支架

1750485

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1750485>



技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	安装组套

尺寸

宽度	9 mm
长度	20 mm

外部尺寸

外径	4.8 mm ... 11 mm
最小外径	4.8 mm
最大外径	11 mm

文本框

文本框宽度	20 mm
文本框高度	8 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA/ABS
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	4.8 mm ... 11 mm
------	------------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	固定
------	----

GKM 2 GY - 电缆标记条支架

1750485

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1750485>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GKM 2 GY - 电缆标记条支架

1750485

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1750485>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn