


Han-Snap Carrier, Standard, pivoting



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 9801
规格	Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
浩亭电子目录	https://harting.com/09330009801

标识

类别	附件
系列	Han-Snap [®]
附件种类	插芯固定
附件介绍	摆动 用于标准插芯

技术参数

拧紧力矩	0.8 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
保持力	≥450 N 导轨上

材料特性

材料 (附件)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (附件)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质	有

材料特性

铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)

包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60068-2-6 振动 (正弦) IEC 60068-2-27 冲击
----	--

商业数据

包装尺寸	1
净重	90 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140050327
eCl@ss	27440210 工业插头连接器固定框
ETIM	EC002310
UNSPSC 24.0	39121466