

特点

- 标准高度： 350mm 标准
- 直径： 182mm
- 入口和出口： 1 英寸内螺纹。
- 最大工作压力： 8 bar

RS PRO 蓝色高流量滤水器外壳、 1/2in 、 BSP, 8 bar

RS 号： 738-2700



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

介绍 RS PRO DWFK- CALMAX 水过滤器外壳套件、它是将新鲜优质的饮用水引入日常生活的理想方式、可去除浑浊和劣质的水。即使是安全饮用的自来水也可能含有颗粒和污染物。该装置是一次性投资、因为您可以购买可从水过滤器外壳装置上轻松拆卸的备用滤芯。适合与 10 大流量滤筒一起使用 - 请参见 738-2703 或 738-2706 。较重住房单元的典型用户是农场、办公室和工厂。

一般规格

滤芯	盒装
颜色	黑色 / 蓝色
不带墨盒的最大流量	60L/min
入口和出口连接	1in bsp
最大工作压力	8bar
入口和出口尺寸	1in
标准进口和出口螺纹	BSP

