

# Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur

Product ID: PATA2SATA3



Le PATA2SATA3 est un adaptateur/convertisseur bidirectionnel SATA IDE qui vous permet de connecter un lecteur ATA série à un port IDE série ou un lecteur IDE à port de carte mère SATA. Cette solution économique permet de mettre à niveau des systèmes IDE existants permettant la prise en charge de disques durs SATA ou des lecteurs optiques. L'adaptateur SATA/IDE permet d'économiser les coûts engendrés par l'achat par une carte contrôleur tout en évitant la nécessité d'installer le logement d'extension requis pour l'installation de la carte.

Outre l'installation du disque dur SATA, l'adaptateur est rétrocompatible et permet la connexion d'anciens disques IDE à une carte mère compatible SATA plus récente, facilitant ainsi la récupération des fichiers stockés sur un ancien système.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permet de connecter des disques SATA à une ancienne carte mère uniquement compatible avec IDE
- Permet de connecter un ancien disque IDE à une nouvelle carte mère uniquement compatible SATA, afin de récupérer des données
- Techniciens devant fréquemment travailler avec les deux types de disques sur différents types de systèmes

### Features

- Prise en charge bidirectionnelle permettant la communication IDE vers SATA ou SATA vers IDE
- Compatible avec les appareils PATA (IDE) 100/133 Mo/s
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gb/s)
- Prise en charge des disques SATA/IDE ATAPI, tels que les disques optiques CD/DVD
- Conformité aux spécifications Serial ATA 1.0a avec vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Gb/s
- Compatible avec les modes de sélection Maître/Esclave/Câble pour les disques IDE.
- Aucun pilote ou logiciel requis

	Warranty	2 Years
<b>Matériel</b>	ID du chipset	SunplusIT - SPIF223A
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	2.5in & 3.5in
<b>Performance</b>	Type et débit	SATA I (1.5 Gbps)
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle 2 - SATA (7 broches , données) Prise
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Activité du lecteur de disque dur - Vert 1 - Alimentation - Rouge
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
	Largeur du produit	2 in [50 mm]
	Longueur du produit	2.4 in [61 mm]
	Poids du produit	0.7 oz [20 g]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	3.6 oz [102 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur bidirectionnel SATA/IDE 1 - Adaptateur d'alimentation en Y SP4 vers deux LP4 1 - Câble SATA 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.