


特点

- 低成本
- 优异的绝缘性能
- 柔性
- 稳定、坚固且
Durable
- 防油性

**RS Pro 1 mm² 电源电缆、黑色
聚氯乙烯 pvc 护套 100 、 10 a
300 v 、 500 v 、 3185Y H05VV
至 f**

RS 号: 775-6179



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 高品质中等负荷 H05VV-F 协调柔性市电电缆，采用 PVC 绝缘和 PVC 护套。这款柔性电缆的额定电压为 300 V 至 500 V，设计用于中等负荷的家庭和轻工业电器

一般规格

类型	3185Y
协调代码	H05VV-F
护套材料	聚氯乙烯 pvc
护套颜色	黑色
应用	计算机和办公设备、烤面包机等厨房用具、吸尘器和洗衣机等家用电器、收音机和音乐中心、台灯和落地灯、电吹风、电烹饪或加热装置

电气规格

额定电流	10A
额定电压	300 V, 500 V
绝缘材料	pvc
导线材料	铜
导线电阻	19.5 Ω/km

电气和电源电缆

机械规格


长度	100m
横截面积	1 mm ²
美国线规	17AWG
外径	8.37mm
内核数	5.
绞线数	5; 7
绞线尺寸	0.2mm
芯线束	7/0.2mm
导线绞合类型	绞合


操作环境规格

最高工作温度	+70°C
--------	-------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	euroclass 非洲经委会 / TS9760 hd 21.5.021-vde S3 0281-5-6d-5 IEC60227





BOYUT VE AĞIRLIKLAR (DIMENSIONS AND WEIGHTS)				ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (ELECTRICAL PROPERTIES)				
Type Tip	Nominal Kesit Nominal cross- section	Dış Çap(yaklaşık) Overall Diameter (approx.)	Net Ağırlık(yaklaşık) Net Weight(appr.)	Iletken DC Direnci 20 °C'de max. DC Conductor Resistance at 20 °C	Akım taşıma kapasitesi Current Carrying Capacity			
				mm²	mm	kg/km	ohm / km	A
H05VV-F	2x0,75	6,05	52,43	26,00	6			
	2x1	6,39	61	19,50	10			
	2x1,5	7,30	80,73	13,30	16			
	2x2,5	8,86	121,58	7,98	25			
	2x4	10,33	170,69	4,95	32			
	3x0,75	6,47	62,15	26,00	6			
	3x1	6,91	73,81	19,5	10			
	3x1,25	7,60	93,72	15,51	13			
	3x1,5	7,99	102,79	13,3	16			
	3x2,5	9,70	150,34	7,98	25			
	3x4	11,17	216,53	4,95	32			
	4x0,75	7,04	74,04	26,0	6			
	4x1	7,81	94,21	19,5	10			
	4x1,5	8,87	126,38	13,3	16			
	4x2,5	10,63	191,3	7,98	20			
	4x4	12,15	263,44	4,95	32			
	5x0,75	8,04	98,62	26,0	6			
	5x1	8,37	111,53	19,5	10			
	5x1,5	10,10	158,89	13,3	16			
	5x2,5	11,8	229,46	7,98	20			
	5x4	13,67	328,29	4,95	32			