

特点

- 带焊接链节的钢链
- 电镀表面
- 提供不同的链路尺寸
- 链条以 10m 长度盒装供货

RS Pro 链

RS 号: 750-480



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro link 链条由焊接钢制成、适用于悬架应用。镀锌表面可增加强度和耐用性、该链条可用于存储和安全应用。

- [750-389](#) 是 10m 链、带 14L x 2.5 mm 直径链节尺寸
- [750-395](#) 是 10m 链、带 24L x 2.5 mm 直径链节尺寸
- [750-402](#) 是 10m 链、带 16L x 3 mm 直径链节尺寸
- [750-418](#) 是 10m 链、带 21L x 3 mm 直径链节尺寸
- [750-424](#) 是 10m 链、带 19L x 3 mm 直径链节尺寸
- [750-430](#) 是 10m 链、带 32L x 4 mm 直径链节尺寸
- [750-4446](#) 是 10m 链、带 21L x 5 mm 直径链节尺寸
- [750-452](#) 是 10m 链、带 35L x 5 mm 直径链节尺寸
- [750-468](#) 是 10m 链、带 25L x 6.5 mm 直径链节尺寸
- [750-474](#) 是 10m 链、带 42L x 6 mm 直径链节尺寸
- [750-480](#) 是 10m 链、带 38L x 7 mm 直径链节尺寸

一般规格

| | |
|------|---|
| 链类型 | 链接 |
| 材料 | 钢 |
| 表面 | 镀锌 |
| 链路类型 | 长 |
| 应用 | 船舶、近水或潮湿环境中、轻型到中型应用中的提升用途、悬架用途、Gates 或气瓶。 |

机械规格

| | |
|------|---------|
| 长度 | 10m |
| 链节直径 | 7mm |
| 链路长度 | 38mm |
| 链路宽度 | 14.75mm |
| 提升负载 | 200kg |

认证

符合标准

din 5685

