

Informazione prodotto

90 25 20

Tagliatubi

Per guaine e tubi rivestiti

- Per tagliare guaine flessibili Ø 12 - 25 mm e tubi rivestiti Ø 18 - 35 mm senza danneggiare il tubo interno
- Possibilità di applicare un calibratore p. es. per tubi GEBERIT Ø 11,5 mm e 15 mm
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile
- Corpo utensile: acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio



MM

Art. No.	90 25 20
EAN	4003773046004
Esecuzione	zincata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	332 g
Dimensioni	210 x 70 x 20 mm

Technische Attribute

Valori di taglio guaine protettive (diametro)	Ø 18 – 35 mm
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Taglio netto di tubi rivestiti Ø 18 - 35 mm

