

CARACTERÍSTICAS

- ventilador de 3 velocidades para adaptarse a una amplia gama de requisitos de caudal de aire
- Motor de bajo consumo con bajo nivel de ruido
- Hoja metálica con protección radial
- Base en forma de U Durable para mejorar la estabilidad en el suelo
- Elegante diseño cromado
- Portátil y fácil de usar

Ventilador de suelo RS PRO de 450mm hojas de diámetro 3 velocidades 230 V ac con enchufe: BS

RS Código RS: 179-2262



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Este ventilador de suelo de alta velocidad de nuestra marca propia y fiable RS PRO proporciona un potente flujo de aire frío y es ideal para usar en una amplia gama de entornos, como en casa o en una oficina, que requieren una excelente fuente de refrigeración y circulación de aire.

Especificaciones

Tipo de ventilador	Suelo
Flujo de aire	70/80/100 m ³ /min
Velocidad de la hoja	450mm
Número de velocidades	3
Material	Acero
Acabado	Cromo
Soporte ajustable	No
Características especiales	Motor de ahorro de energía, rendimiento silencioso, ventilador 3 en 1 que crea una potente brisa de refrigeración ancha
Base antideslizante	Sí
Aplicaciones	En una oficina, en casa, en una escuela, actuación escénica, uso al aire libre protegido (balcón, patio)

Especificaciones

Fuente de alimentación	Alimentación de red
Tensión de alimentación	230VAC
Tipo de conector macho	BS
Consumo de energía	120W
Velocidad	Interruptor giratorio 3 velocidad Velocidad 1: 7,77m/s, Velocidad 2: 8,43 m/s, Velocidad 3: 9,01m/s.

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Homologación CE / GS
------------------------------	----------------------

RS Article	Global Description
1792262	18" High Velocity Floor Fan , BS Plug
1792263	18" High Velocity Floor Fan ,VDE Plug

