




Doorvoertules

Overal waar leidingen en kabels door uitgangen en doorvoeren moeten worden geleid, bieden HellermannTyton-doorvoertules uitstekende mechanische bescherming.


Hoofdkenmerken

- beschermt bekabeling tegen scherpe randen
- zorgt tevens voor trekontlasting
- flexibel en eenvoudig te verwerken
- goed bestand tegen chemicaliën, omgevingsinvloeden en veroudering




HV1201 tot en met HV1218


MATERIAAL	PVC, vlamvertragend	Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +60 °C	
Hardheid, Shore-A	56±5	70±5
Brandbaarheid	UL94 V0	UL94 HB




HV1101




HV1201 tot HV1218




HV1301 tot HV1305




HV1401




HV1402




HV1502 en OP1503



HV1606 tot HV1608



HV1606 tot en met HV1608



HV1606 tot en met HV1608



Doorvoertules

TYPE	Tekening	Max. Ø	Bevestigingsgat Ø (FH)	Ø D	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	zwart (BK)	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	zwart (BK)	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	zwart (BK)	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-02050
HV1303		15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	zwart (BK)	633-03030
HV1301		15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-03010
HV1302		15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-03020
HV1304		15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-03040
HV1305		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	wit (WH)	633-03059
		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-03050
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	zwart (BK)	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	zwart (BK)	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	zwart (BK)	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	grijs (GY)	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	grijs (GY)	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	grijs (GY)	633-06088

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.