


USB Type-C PCIe-kort med fyra portar, USB 3.2 10 Gbps, USB-C PCI Express-expansionskort, fyra oberoende USB-kontroller, Windows/Linux/macOS, TAA-kompatibelt

Produkt ID: P10Q4C-USB-CARD



Utöka USB-anslutningen i en stationär dator eller server genom att lägga till fyra externa USB Type-C 10 Gbps portar med detta interna PCI Express 3.0-expansionskort.

Traditionella USB-kort med en enda kontroll delar bandbredd mellan alla portar. Detta USB-C-expansionskort har fyra oberoende USB-kontroller och gör att varje port kan nå hastigheter på upp till 10 Gbps, vilket minimerar flaskhalsar och ökar dataflödet.

Kortets höga bandbredd gör det perfekt för överföring av stora filer, realtidsredigering av högupplösta foton och videor på extern lagring, avlastning av media från mobila enheter, användning av högupplösta videoinspelningsenheter, stöd för uppbyggnad fotoutrustning eller anslutning av höghastighets USB-nätverksadapterar som 10G Ethernet koppar- eller fiberadapterar.

Detta USB PCI Express-kort kan ge upp till 5 V 3 A (15 W) per USB-C-port, vilket möjliggör synkronisering och laddning av bärbara enheter. Om moderkortet inte kan leverera tillräckligt med ström kan en inbyggd SATA-strömkontakt leverera ytterligare ström till kortet.

PCI Express USB-kortet är plug-and-play i de flesta större operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux. Kortet är kompatibelt med PCI Express 3.0 och x4-, x8- och x16-platser. USB-expansionskortet levereras också med ett förinstallerat standardprofilsfäste och inkluderar ett lågprofilsfäste för maximal kompatibilitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE USB-KORT:** Förbättra en stationär dator eller server genom att uppgradera eller utöka dess USB-anslutning med detta USB Type-C-kort med fyra portar. Har individuella USB-kontroller för upp till 10 Gbps per port (endast data). PCI Express 3.0; TAA-kompatibelt
- **DEDIKERAD 10 GBPS PER PORT:** Med fyra USB-kontroller som säkerställer upp till 10 Gbps bandbredd per port. Hög datatrafik är perfekt för stora filöverföringar på extern lagring, samtidig användning av flera USB-C-enheter eller användning av 10 GbE USB-nätverksadapterar
- **KOMPATIBILITET:** Kompatibel med Windows/Linux/macOS. Tilläggskort levereras med standardprofilfäste installerat (lågprofil ingår). PCIe 3.0 x4-kortplats (eller större) krävs. Plug-and-play-drivrutiner. Hastigheter som stöds: 10 Gbps, 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps och 1.1 Mbps
- **EXTRA SATA-STRÖM:** Om moderkortet inte tillhandahåller tillräckligt med ström kan den inbyggda SATA-strömanslutningen användas för att ge extra ström till USB-portarna. Internt USB-C PCIe-expansionskort kan ge upp till 5 V 3 A (15 W) per port
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta USB 3.2 Gen 2 PCI Express Type-C-kort är utformat och byggt för IT-proffs och har en 2 års garanti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Gränssnitt	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	PCI Express 3.0

Chipset-ID	ASMedia - ASM3142
	ASMedia - ASM1543
	ASMedia - ASM2812X

Prestanda

Total USB Power Output	15W max per port
Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja

Kontakt(er)

Interna portar	1 - SATA-ström (15-stifts)
Externa portar	4 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
Värdkontakter	1 - PCI Express x4

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11 Windows Server® 2019, 2022 macOS; 10.6 till 26.1 Linux 2.6.31 och senare - Endast LTS-versioner
-------------------	--

Ström

Strömkälla	Bussdriven
------------	------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to -13°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet	20-80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Röd
------	-----

Produktlängd	5.5 in [140 mm]
Produktbredd	2.2 in [56.2 mm]
Produkt höjd	4.7 in [119.9 mm]
Produktvikt	3.3 oz [94 g]

Förpackning

Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [160.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCIe USB-kort (standardfäste installerat)
	1 - Fäste i lågprofil
	1 - Snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.