



LFR5302-10-2RS-RB

Galet de roulement

Galet de roulement

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	5302	
Seal	2RS	Double-sided sliding seal
Material	RB	Corrosion-resistant design

dimensions principale & données de performance

d	15 mm	
D max	47 mm	
B	19 mm	
≈m	0,171 kg	Poids

Cotes de montage

A T	26,63 mm	
C	19 mm	
D a	44,25 mm	Diameter of rolling
ds	10 mm	
r min	1 mm	

Dimensions principales

C r w	14.500 N	Effective dynamic load rating as track roller (radial)
C 0r w	9.100 N	Effective static load rating as track roller (radial)
C ur w	455 N	Limit of fatigue load
F r per	9.400 N	Permissible dynamic limit load
F 0r per	18.200 N	Permissible static limit load



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

10.11.2025, 02:45:04 UTC

SCHAEFFLER

information additionnelle

LFE/LFZ

siehe Katalog: LF1

Possible roller-pin combination