

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON ADVANCE B16型插头外壳，带不锈钢紧固螺钉（内六角螺钉），耐盐水铝材，高74 mm，1x M25螺纹，垂直出线，不带涂层，电导密封（电磁兼容）

商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1414975          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APH           |
| 产品关键代码     | AF7APH           |
| 目录页面       | 页码617 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626035925    |
| 单件重量（含包装）  | 271.6 g          |
| 单件重量（不含包装） | 264 g            |
| 原产地        | CN               |

技术数据

说明

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯 |
|----|----------------------------------------|


产品属性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 产品类型   | 外壳，带螺钉锁紧装置       |
| 外壳类型   | 插头外壳             |
| 产品系列   | HC-ADV           |
| 应用     | 海上作业/EMC         |
| 类型     | B16              |
| 出线口编号  | 1                |
| 螺钉连接类型 | 1x M25           |
| 型号     | 矮型设计             |
| 固定螺钉   | M6（螺钉头：6mm外六角螺钉） |
| 电缆出口   | 直头               |
| Pg螺钉连接 | 无                |

连接数据

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉) |
|------|--------------------------------|

尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 57 mm                                                                                |
| 高度  | 74 mm                                                                                |
| 长度  | 125.5 mm                                                                             |

安装尺寸

|      |       |
|------|-------|
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 86 mm |

材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 密封材料   | NBR，导电  |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |
| 锁扣材料   | 不锈钢     |

环境和真实条件

|      |      |
|------|------|
| 环境条件 | IP66 |
|------|------|

# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - 壳体



1414975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414975>

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 保护等级        | IP68 (0.2 bar/24 h)      |
|             | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)               |
|             | 4X (UL 50e)              |
|             | 12 (UL 50e)              |
| 冲击强度        | IK09                     |
| 环境温度 (运行)   | -40 °C ... 125 °C        |

## 机械特性

### 机械参数


|        |        |
|--------|--------|
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型   | 螺钉     |

## 安装

|      |                     |
|------|---------------------|
| 固定螺钉 | M6 (螺钉头 : 6mm外六角螺钉) |
|------|---------------------|

## 图纸

尺寸图




### 安装开口

1) 使用M4螺钉时

2) 使用自攻梅花头螺钉®时 ( Torx® 20 , M4 )

尺寸图



尺寸图

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414975>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414975>

### DNV

认证ID: TAE000037S



### cUL认证

认证ID: E255026



### UL认证

认证ID: E255026



### EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

### cULus认证

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)