

0170 : Clé à molette à ouverture extra-large



Les + produit :

Pratique :

Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.

Pour les espaces restreints :

Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

2 versions à ouverture extra-large complémentaires :

Classique ou à mors fins pour les endroits peu accessibles.

Description

Clé à molette gainée à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage.

Sa mâchoire à grande ouverture et sa résistance à la torsion lui permettent de remplacer 3 clés :

6"-8"-10" pour la réf. 017045/017047

8"-10"-12" pour la réf. 017050/017052

10"-12"-15" pour la réf. 017055


Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Clé à molette extra large à mors fins (réf. 017047 et 017052) pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.

Accessibilité maximale, grâce à des mors jusqu'à 50% plus fins que des clés standard avec ouverture similaire et une épaisseur homogène sur toute la longueur des mors.

Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.



Références

Ref	S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	kg
017045	34	1.1/4"	6	14	175	6	0,210

Ref	S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	kg
017047	34	1.1/4"	4	14	175	6	0,210
017050	39	1.1/2"	6	14	215	8	0,350
017052	39	1.1/2"	4	14	215	8	0,350
017055	53	2.1/16"	6	16	250	10	0,640

