

D-Sub M AWG 22-26 contact cat7 module



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 93 000 5576
规格	D-Sub M AWG 22-26 contact cat7 module
浩亭电子目录	https://harting.com/09930005576

标识

类别	插针
系列	D-Sub
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头

技术参数

导体截面积	0.13 ... 0.33 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 26 ... AWG 22
传输特性	Cat. 7 _A
接触电阻	≤10 mΩ
插拔次数	≥500

材料特性

表面 (插针)	镀金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.2 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140162518
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522