




Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL



Application		
Version		AS-i
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de protection		III
Tension d'alimentation AUX DC	[V]	18...32
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Humidité relative de l'air max.	[%]	80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C))
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000

E75354



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Indice de protection	IP 67; IP 68; IP 69K
Degré de pollution	2

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-2
-----	--------------

Données mécaniques

Poids [g]	104,3
Matières	pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Couple de serrage [Nm]	2,5; (écrous de fixation)

Accessoires


Accessoires en option	Clé dynamométrique, E70390
-----------------------	----------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm



Raccordement

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.