Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	ABUS Security Center			
	Indirizzo del fornitore.	Compliance, Linker Kreuthweg 5, 86444 86444, Affing, DE			
2.	Identificativo del modello	TVAC10002			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	A			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	10,0			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	A			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	12,0			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	2,0			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	n.a.			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	0,0			W
10.	Tipo di display elettronico	Monitor			
11.	Rapporto dimensioni	4	:	3	
12.	Risoluzione dello schermo	1 024	x	768	pixels
13.	Diagonale dello schermo	26,4			cm
14.	Diagonale dello schermo	10			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	10,0			dm^2
16.	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	No			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	2			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	2			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	3			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	3			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Interno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	i -				

	ii	Tensione d'ingresso	-	V
	iii	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	i	-		
	ii	Tensione di uscita necessaria	-	V
	iii	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	iv	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Numero di registrazione EPREL: 2562414

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 17/11/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562414

Fornitore: ABUS Security Center GmbH & Co. KG (Fabbricante) **Sito web:** https:// abus.com

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Compliance **Sito web:** www.abus.com

E-mail: material.compliance@abus-sc.com **Telefono:** 08207 959900

Indirizzo:
Linker Kreuthweg 5
86444 86444, Affing
Germania