

## CARACTERÍSTICAS

- Este carro de estantería multiusos RS Pro de altas prestaciones es una unidad resistente y estable
- Recubrimiento de polvo para mayor resistencia y durabilidad
- El bastidor de acero completamente soldado garantiza resistencia y durabilidad
- Asas para facilitar la maniobrabilidad y el manejo
- Los contenedores extraíbles ofrecen un método seguro de almacenamiento y transporte

## Carro con cajones RS Pro de acero de 8 estantes, 600 x 400 x 120mm, carga 250kg

Código RS 877-6799



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Presentamos la gama RS Pro de carros para estantes, ideales para transportar artículos en fábricas, almacenes y mucho más. Los carros robustos están diseñados para parecer profesionales en cualquier entorno en el que se utilicen y ofrecen un acabado con recubrimiento de polvo que es fácil de mantener limpio y práctico cuando se utilizan en entornos industriales. El bastidor de acero completamente soldado garantiza durabilidad y resistencia al tiempo que ofrece una capacidad de almacenamiento y transporte óptima con estantes para contenedores. Con una capacidad de carga de 250 kg, un bastidor de altas prestaciones, dos ruedas amortiguadoras de caucho fijas y dos giratorias, este carro RS Pro es una inversión ideal que es lo suficientemente versátil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

¿Qué otros carros están disponibles en esta gama RS Pro?

Carro de 6 estantes 877-6806 con contenedores de 40 l, sin freno, 600mm x 400mm x 200mm  
 Carro de 6 estantes 877-6809 con contenedores de 40 l, con freno, 600mm x 400mm x 200mm  
 Carro de 6 estantes 877-6792 con contenedores de 30 l, sin freno, 600mm x 400mm x 170mm  
 Carro de 6 estantes 877-6796 con contenedores de 30 l, con freno, 600mm x 400mm x 170mm  
 Carro de 8 estantes 877-6780 con contenedores de 22 l, sin freno, 600mm x 400mm x 120mm  
 Carro de 8 estantes 877-6799 con contenedores de 22 l, con freno, 600mm x 400mm x 120mm

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	Cajón
<b>Número de niveles</b>	8
<b>Tipo de rueda</b>	Caucho
<b>Características de las ruedas</b>	Giratoria
<b>Material del bastidor</b>	Acero
<b>Material de la rueda</b>	Caucho vulcanizado
<b>Frenos</b>	Sí
<b>Aplicaciones</b>	Almacenes, talleres comerciales y garajes, talleres o garajes en el hogar, la industria alimentaria y de catering, escuelas, tiendas

## Especificaciones mecánicas

<b>Capacidad de carga</b>	250kg
<b>Diámetro de la rueda</b>	100mm

Tamaño de carro	
Dimensión	1500mm x 700mm x 470mm
Profundidad	700mm
Anchura	470mm
Altura	1500mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	600mm x 400mm x 120mm
Longitud de la plataforma	600mm
Anchura de la plataforma	400mm

Tamaño de estante interno	
Dimensión	555mm x 358mm x 105mm
Longitud	555mm
Anchura	358mm

Description	Euro Container Size - L x W x L (mm) / No. of Containers Per Trolley			Unbraked / Braked Castors	RS Stock No.
	External-600x400x120	External-600x400x170	External-600x400x200		
	Internal-555x358x105	Internal-560x360x157	Internal-552x353x185		
8 Tier Trolley	8	-	-	Unbraked	877-6780
	8	-	-	Braked	877-6799
6 Tier Trolley	-	6	-	Unbraked	877-6792
	-	6	-	Braked	877-6796
	-	-	6	Unbraked	877-6806
	-	-	6	Braked	877-6809