

## Classic ECO Ball

CLECO BAL 240V 42W E27 SV1

0023779



### Kenmerken productreeks

- 1:1 replacement of Incandescent Ball lamp
- More efficient - more savings
- Excellent colour rendering (CRI = 100)
- Instant illumination
- Sparkling light output
- Less heat generation than incandescent lamp
- Less CO2 emissions
- Identical shape as standard incandescent lamp
- Commercial and domestic application
- 100% dimmable
- Average rated life 2000 hrs - up to two times more average life compared to incandescent lamps



### PRODUCT OVERZICHT

Bestelnummer	0023779
Lichtkleur	828 Homelight
Technologie	Halogeenlamp
Energieklasse	D
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	2000
Afwerking lamp	Clear
Vorm lamp	Kogellamp
Dimbaar	YES
Kap/Voet	E27
Top	Ball ECO
EAN-code	5410288237794
CRI (Ra)	100
Bundelhoek(°)	n.v.t.
Kleurtemperatuur (K)	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	625
Watt (nominaal( W)	42
Overeenkomstig vermogen (W)	55
Spanning (V)	240

# Classic ECO Ball

CLECO BAL 240V 42W E27 SV1

0023779

## GEGEVENSTABEL

### Algemene informatie

<b>Bestelnummer</b>	0023779
<b>Technologie</b>	Halogeenlamp
<b>Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)</b>	2000
<b>Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)</b>	2000
<b>Energiebesparende lamp</b>	Nee
<b>Energieklasse</b>	D
<b>Vorm lamp</b>	Kogellamp
<b>Afwerking lamp</b>	Clear
<b>Dimbaar</b>	YES
<b>Kap/Voet</b>	E27
<b>Top</b>	Ball ECO
<b>EAN-code</b>	5410288237794
<b>E-nummer SE</b>	8355969
<b>E-nummer FI</b>	4740165
<b>Lange beschrijving</b>	1:1 replacement of Incandescent Ball lamp. More efficient - more savings. Excellent colour rendering (CRI = 100). Instant illumination. Sparkling light output. Less heat generation than incandescent lamp. Less CO2 emissions. Identical shape as standard incandescent lamp. Commercial and domestic application. 100% dimmable. Average rated life 2000 hrs - up to two times more average life compared to incandescent lamps
<b>Productnaam</b>	CLECO BAL 240V 42W E27 SV1
<b>Kwikgehalte lamp (mg)</b>	0
<b>Starttijd (max) (s)</b>	0.01
<b>Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)</b>	Instant full light
<b>Ballast vereist</b>	Nee
<b>Classificatie armatuur</b>	Open
<b>IEC-referentie</b>	IEC 60357
<b>IEC-referentie 2</b>	IEC 60432-2
<b>Beoogd gebruik</b>	General lighting
<b>Aantal schakelcycli voor voortijdige uitval (min)</b>	> 8000
<b>Lamp voor speciaal doeleinde</b>	Nee
<b>Transformator vereist</b>	Nee
<b>Hoeveelheid verpakking verkoop</b>	10
<b>Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)</b>	25

# Classic ECO Ball

CLECO BAL 240V 42W E27 SV1

**0023779**

## Optische gegevens

Lichtkleur	828 Homelight
CRI (Ra)	100
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Bundelhoek(°)	n.v.t.
Kleurtemperatuur (K)	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	625
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	80
Lichtstroom (nominaal) (lm)	625

## Elektrotechnische gegevens

kWh per 1000 uur brandtijd	42
Watt (nominaal) (W)	42
Watt (nominaal) (W)	42
Overeenkomstig vermogen (W)	55
Spanning (V)	240
Voedingsfactor lamp	1

## Fysieke gegevens


Gewicht (kg)	0.02
Lamp lengte (mm) - C/L	74
Lamp diameter (mm) - D	46
Beschrijving verpakking	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.60 x 4.55 x 4.55
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	23.50 x 10.00 x 8.50
Inner package net weight (kg)	0.19
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	52.00 x 25.50 x 19.00

## Classic ECO Ball

CLECO BAL 240V 42W E27 SV1

0023779

### TECHNISCHE TEKENINGEN



### ENERGIELABEL

