

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Product ID: HSB220SAT25B



Met deze 3,5 inch SATA hard drive hot-swap bay kunt u twee 2,5 inch SATA harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) in een beschikbaar/ongebruikte 3,5 inch floppy drive bay installeren.

Dankzij het gemakkelijke "montageloze/uitwerp"mechanisme (zoals bij een tape cartridge of floppy disk) hoeven de schijven bij deze hard drive hot swap niet in een tray te worden geïnstalleerd. Daardoor is het de ideale oplossing voor het snel en gemakkelijk verwijderen en plaatsen van schijven, bijvoorbeeld bij het bouwen van een eigen systeem of integratie in in een rek gemonteerde systemen of industriële omgevingen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De hot swap bay is ook een perfecte aanvulling voor het maken van een image van het besturingssysteem en elke andere taak waarvoor snel en direct toegang moet worden verkregen tot grote datahoeveelheden. De hot swap bay biedt alles wat u nodig hebt om belangrijke projecten te versnellen, terwijl u toch een betrouwbare opslagoplossing behoudt.

Deze backplane ondersteunt SATA HDD-snelheden tot 6,0 Gbps en is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- IT-omgevingen waar men snel verwisselbare harde schijven moet kunnen plaatsen / vervangen
- Imaging - voor systeembouwers of bij het configureren van nieuwe systemen - gebruik het mobile rack in het hoofdsysteem om snel een Windows besturingssysteem te kopiëren naar een lege harde schijf
- Ideaal voor RAID-toepassingen (SATA-controller met RAID-ondersteuning)

Features

- Biedt plaats aan twee SATA-schijven in één 3,5 inch bay
- Ontwerp zonder lade: schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
- Inclusief plastic beschermfolie voor de onderkant van de harde schijf
- Aluminium constructie
- Bestand tegen meer dan 50.000 plaatsingen / verwijderingen
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijftype	SATA
	Vergrendeling	Nee
Prestaties	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Getest tot 500GB per schijf
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Hostaansluitingen	2 - SATA (7-polig, data) Stekker
		2 - SATA voeding (15-polig) Stekker
	Schijfaansluitingen	2 - SATA (7-polig, data) Contact
		2 - SATA voeding (15-polig) Contact
	Type connector(en)	2 - SATA (7-polig, data) Contact
		2 - SATA voeding (15-polig) Contact
		2 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/schijfactiviteit
Fysieke eigenschappen	Breedte product	4 in [102 mm]
	Gewicht product	10.1 oz [286 g]
	Hoogte product	0.9 in [24 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.3 in [134 mm]
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	17 oz [481 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2x SATA hot-swappable bay
		2 - LP4 naar SATA en LED-adapterkabel
		1 - 15-polige SATA voedingsconnectoren en LED Y kabel
		2 - 7-polige SATA datakabel
		2 - Beschermfolie voor harde schijf

1 - Set schroeven

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.