



Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	Patch panel estraibili 19" vuoti
Presentazione del dispositivo	Vuoto
Attrezzature fornite	1 organizzatore cavi 24 sportellini antipolvere grigi 2 quick fix per montanti 19" 4 etichette
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Variante	Evolution
Numero di fibre supportate	24 UTP
Categoria	5e 6a 6
Supporto di montaggio	Rack 19"
Numero di unità rack	1U
Type of connector	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 Mm 0,5 m
Profondità	230 Mm 0,230 m
Altezza	45 Mm 0,045 m
Peso netto	2,4 Kg 2,400 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-14...131 °F -10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 NF C 20-150

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio