

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte transparente - 1800x800x400mm

NSYSM18840T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SM
Type de produit ou équipement	Enveloppe compact
Application	Multi-usage
Type d'accessoire d'installation	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 porte
Pièces amovibles	Porte par vis charnière Support de platine de montage par vis
Hauteur nominale de l'enveloppe	1800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm

Complémentaires

Nombre de portes	Avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de porte	Vitré
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type de carter	Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Standard
Entrée câble	1 entrée
Matière	Porte :verre Securit Corps :tôle d'acier Porte :tôle d'acier Charnière :zamak
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Accessibilité	Avant
Poids du produit	94 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL DNV BV
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262 se conformer à UL se conformer à cUL
Degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	193,000 cm
Largeur de l'emballage 1	85,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage 1	76,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	668
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a grey metal cabinet with a glass door. Surrounding this central image are seven circular icons, each paired with a text description of a product benefit. The benefits are: Sturdy component protection (top left), Low-carbon emission steel (top right), Quality & aesthetics (middle right), Digital tools (bottom right), Easy to equip / Easy to maintain (bottom left), Large choice of dimensions, models & accessories (middle left), and Sturdy component protection (top left).

- Sturdy component protection
- Low-carbon emission steel
- Quality & aesthetics
- Digital tools
- Easy to equip
Easy to maintain
- Large choice of dimensions, models & accessories
- Sturdy component protection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

Alternative





