


bouchon
NPQH-P-S6-P10
N° de pièce: 578258

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Standard |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 10 |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 20 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | 0 ... 150 °C |
| Poids du produit | 3,9 g |
| Raccord pneumatique 1 | Union mâle QS-6 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Laiton nickelé |