

特点

- emc 认证（欧洲经委会 R10）
- 密封、使用寿命长、可防止灰尘和湿气入侵
- 符合 IP67 保护标准
- -30 至 +50°（极端温度）
- 低功耗
- 提供极佳的全方位视野

RS Pro

RS 号： 907-6037



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro led 信号灯具有 4 个 4W led 、其重新设计的光学镜片特别适用于越野使用、还适用于各种车辆和工业应用。它提供多种固定方法、如磁性、 din 、 flexi din 、 3 点和单点 。

一般规格

灯泡类型	LED
轻效	闪烁
镜头颜色	绿色
磁性类型	否
外壳颜色	黑色
灯包括	是的
多功能	否
led 指示灯数量	4
特殊功能	薄型和紧凑型设计、超低功耗、

电气规格

电源电压	10Vdc 至 30Vdc
当前类型	dc
电流消耗	300mA , 600mA

机械规格

尺寸	130mm (h)
基座直径	150mm
安装样式	表面安装、壁装

操作环境规格

最高温度	-30°C
最低温度	+55°C

保护类别

ip 等级	ip 56
-------	-------


认证

合规性 / 认证	CE
符合标准	emc (欧洲经委会 R10) , 符合 rohs







AMBER	RS 907-5993		RS 907-6019		RS 907-6003		RS 907-6025		RS 907-6031	
RED	RS 907-6006		RS 907-6028		RS 907-6012		RS 907-6034		RS 907-6040	
GREEN	RS 907-6009		RS 907-6021		RS 907-6015		RS 907-6037		RS 907-6043	




Magn tic




Din



Fl xi Din



3 Point



Singl Point