

# FBSK 4-10 - 插拔式桥接件

1928411

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1928411>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

桥接件，完全绝缘，针距10mm，4位



## 商业数据

订货号	1928411
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AARZFE
产品关键代码	AARZFE
目录页面	页码830 (C-1-2013)
GTIN	4017918606640
单件重量（含包装）	4.378 g
单件重量（不含包装）	4.364 g
原产地	PL

# FBSK 4-10 - 插拔式桥接件

1928411

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1928411>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	桥接件
产品系列	FBSK
产品线	COMBICON Terminals Special
位数	4
针距	10 mm
连接量	4
行数	1
电位数目	4

### 尺寸

针距	10 mm
----	-------

### 材料规格

#### 材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金

#### 材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	红色 (3001)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

### 连接器

#### 连接1

绝缘材料	PA
CTI符合IEC 60112	600

# FBSK 4-10 - 插拔式桥接件

1928411

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1928411>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27460406
ECCLASS-13.0	27460406

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBSK 4-10 - 插拔式桥接件

1928411

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1928411>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

### EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.058千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编: 211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)