


Raccordement 5 prises

Réf. article : 0200x02052300

- Profilé en plastique robuste, gris
- Prises tournées à 90°, type E (standard français)
- Distance entre les prises : 64 mm
- Sans câble d'alimentation
- Raccordement à vis simple jusqu'à 2,5 mm²
- Grand espace de raccordement, entrée de câble (Ø 10 mm)
- Sécurité accrue grâce à la sécurité enfant intégrée
- Embouts avec possibilité de fixation

Caractéristiques techniques

Valeurs de connexion :	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
Bornes :	jusqu'à 2,5 mm ² par pôle
Prises :	contact de mise à la terre central type E
Dimensions :	462 x 74 x 47 mm (L x l x H)
Cotes de fixation X :	454 mm
EAN :	401209600480 6
Conditionnement :	10 pièces



VARIO[®]
LINEA