



### Voorraadrek voor HIS-boxjes

- HIS-Service Station

HIS universele krimpkous zorgt voor een betrouwbare isolatie en een goede bescherming tegen corrosie en mechanische invloeden. De handzame verpakking voor klein en middelgroot verbruik maakt de toepassing op locatie bijzonder makkelijk.

#### Hoofdkenmerken

- maximaal 5 dispenserboxjes
- in een schap te plaatsen of aan de wand te bevestigen
- inclusief speciale schaar voor eenvoudig inkorten van de kous



HIS-Service Station, 5 dispenserboxen en een speciale schaar.

| TYPE                | Productbeschrijving  | Artikelnr. |
|---------------------|--|------------|
| HIS Service Station | HIS-Service Station incl. schaar, compleet uitgerust met 5 stuks HIS-3 (krimpverhouding 3:1), zwart, in de maten: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 stuks), HIS-24/8                             | 365-30100  |
|                     | HIS-Service Station incl. schaar, compleet uitgerust met 5 stuks HIS-Pack (krimpverhouding 2:1), zwart, in de maten: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 en een RiteOn Starter Pack | 365-20000  |
|                     | HIS-Service Station incl. schaar, zonder krimpkous.  | 300-30000  |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

### Krimpkous 2:1 in dispenserbox

- HIS-PACK

Toepassingen waarbij een betrouwbare elektrische isolatie en bescherming tegen mechanische invloeden gegeven moet zijn.

#### Hoofdkenmerken

- cross-linked polyolefine, dunwandig en flexibel
- praktische dispenserbox inclusief tabel met maatvoeringen
- leverbaar zwart, rood, blauw, transparant en geel/groen, in 10 afmetingen van 1,2 tot en met 25,4 mm



HIS-Pack.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>MATERIAAL</b>                 | Polyolefine vernet (PO-X)   |
| <b>Krimpverhouding</b>           | 2:1   |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>       | -55 °C tot +125 °C  |
| <b>Minimale krimptemperatuur</b> | +100 °C   |
| <b>Lengtekrimp</b>               | +/-5 %  |
| <b>Diëlektrische sterkte</b>     | 20kV / mm volgens ASTM D2671  |
| <b>Brandbaarheid</b>             | UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)   |
| <b>Certificering</b>             | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear), UL224 125 °C 600 V VW-1 |



Krimpkous 2:1



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.





## Krimpkous 2:1 in dispenserbox

## • HIS-PACK

| TYPE               | Maat bij uitlevering Ø D | Na vrije krimp Ø d | Wanddikte (WT) | Rollengte | Kleur             | Artikelnr. |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|
| HIS-PACK-1.2/0.6   | 1,2                      | 0,6                | 0,40           | 10 m      | blauw (BU)        | 300-30126  |
|                    | 1,2                      | 0,6                | 0,40           | 10 m      | rood (RD)         | 300-30122  |
|                    | 1,2                      | 0,6                | 0,40           | 10 m      | transparant (CL)  | 300-30123  |
|                    | 1,2                      | 0,6                | 0,40           | 10 m      | zwart (BK)        | 300-30120  |
| HIS-PACK-1.6/0.8   | 1,6                      | 0,8                | 0,40           | 10 m      | blauw (BU)        | 300-30166  |
|                    | 1,6                      | 0,8                | 0,40           | 10 m      | rood (RD)         | 300-30162  |
|                    | 1,6                      | 0,8                | 0,40           | 10 m      | transparant (CL)  | 300-30163  |
|                    | 1,6                      | 0,8                | 0,40           | 10 m      | zwart (BK)        | 300-30160  |
| HIS-PACK-2.4/1.2   | 2,4                      | 1,2                | 0,50           | 10 m      | blauw (BU)        | 300-30246  |
|                    | 2,4                      | 1,2                | 0,50           | 10 m      | rood (RD)         | 300-30242  |
|                    | 2,4                      | 1,2                | 0,50           | 10 m      | transparant (CL)  | 300-30243  |
|                    | 2,4                      | 1,2                | 0,50           | 10 m      | zwart (BK)        | 300-30240  |
| HIS-PACK-3.2/1.6   | 3,2                      | 1,6                | 0,50           | 10 m      | blauw (BU)        | 300-30326  |
|                    | 3,2                      | 1,6                | 0,50           | 10 m      | groen-geel (GNYE) | 300-30327  |
|                    | 3,2                      | 1,6                | 0,50           | 10 m      | rood (RD)         | 300-30322  |
|                    | 3,2                      | 1,6                | 0,50           | 10 m      | transparant (CL)  | 300-30323  |
| HIS-PACK-4.8/2.4   | 4,8                      | 2,4                | 0,50           | 10 m      | blauw (BU)        | 300-30486  |
|                    | 4,8                      | 2,4                | 0,50           | 10 m      | groen-geel (GNYE) | 300-30487  |
|                    | 4,8                      | 2,4                | 0,50           | 10 m      | rood (RD)         | 300-30482  |
|                    | 4,8                      | 2,4                | 0,50           | 10 m      | transparant (CL)  | 300-30483  |
|                    | 4,8                      | 2,4                | 0,50           | 10 m      | zwart (BK)        | 300-30480  |
| HIS-PACK-6.4/3.2   | 6,4                      | 3,2                | 0,60           | 5 m       | blauw (BU)        | 300-30646  |
|                    | 6,4                      | 3,2                | 0,60           | 5 m       | groen-geel (GNYE) | 300-30647  |
|                    | 6,4                      | 3,2                | 0,60           | 5 m       | rood (RD)         | 300-30642  |
|                    | 6,4                      | 3,2                | 0,60           | 5 m       | transparant (CL)  | 300-30643  |
|                    | 6,4                      | 3,2                | 0,60           | 5 m       | zwart (BK)        | 300-30640  |
| HIS-PACK-9.5/4.7   | 9,5                      | 4,7                | 0,60           | 5 m       | blauw (BU)        | 300-30956  |
|                    | 9,5                      | 4,7                | 0,60           | 5 m       | groen-geel (GNYE) | 300-30957  |
|                    | 9,5                      | 4,7                | 0,60           | 5 m       | rood (RD)         | 300-30952  |
|                    | 9,5                      | 4,7                | 0,60           | 5 m       | transparant (CL)  | 300-30953  |
|                    | 9,5                      | 4,7                | 0,60           | 5 m       | zwart (BK)        | 300-30950  |
| HIS-PACK-12.7/6.4  | 12,7                     | 6,4                | 0,60           | 5 m       | blauw (BU)        | 300-31276  |
|                    | 12,7                     | 6,4                | 0,60           | 5 m       | groen-geel (GNYE) | 300-31277  |
|                    | 12,7                     | 6,4                | 0,60           | 5 m       | rood (RD)         | 300-31272  |
|                    | 12,7                     | 6,4                | 0,60           | 5 m       | transparant (CL)  | 300-31273  |
|                    | 12,7                     | 6,4                | 0,60           | 5 m       | zwart (BK)        | 300-31270  |
| HIS-PACK-19.1/9.5  | 19,1                     | 9,5                | 0,80           | 5 m       | blauw (BU)        | 300-31906  |
|                    | 19,1                     | 9,5                | 0,80           | 5 m       | groen-geel (GNYE) | 300-31907  |
|                    | 19,1                     | 9,5                | 0,80           | 5 m       | rood (RD)         | 300-31902  |
|                    | 19,1                     | 9,5                | 0,80           | 5 m       | transparant (CL)  | 300-31903  |
|                    | 19,1                     | 9,5                | 0,80           | 5 m       | zwart (BK)        | 300-31900  |
| HIS-PACK-25.4/12.7 | 25,4                     | 12,7               | 0,90           | 5 m       | blauw (BU)        | 300-32546  |
|                    | 25,4                     | 12,7               | 0,90           | 5 m       | groen-geel (GNYE) | 300-32547  |
|                    | 25,4                     | 12,7               | 0,90           | 5 m       | rood (RD)         | 300-32542  |
|                    | 25,4                     | 12,7               | 0,90           | 5 m       | transparant (CL)  | 300-32543  |
|                    | 25,4                     | 12,7               | 0,90           | 5 m       | zwart (BK)        | 300-32540  |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.