


快插接头
NPQP-D-Q4-S6-FD-P10
产品代号: 133133



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	2.5 mm
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	2.4 g
气动连接, 气口 1	快插式轴套 QS-6
气动连接, 气口 2	用于气管外径 4 mm
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 壳体	PP
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀