

- Référence : TRW 14027K
- Définition : Coffret clé à cliquet (rochet) 1/4"
- Carré d'entraînement : 1/4"
- Couple maxi desserrage : 27 N/m
- Consommation air : 103 l/min.
- Vitesse de rotation à vide : 200 tr/min.
- Filetage entrée : 1/4" BSPF
- Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8")
- Pression service maxi : 6,3 bar
- Longueur : 136 mm
- Poids : 0,5 kg
- Matériau : Corps composite, tête aluminium
- Gâchette : Progressive
- Avantage : Robustesse, légèreté, grande maniabilité
- Compris : 5 douilles (8, 9, 10, 11, 12)
- Compris : Un cardan
- Compris : 2 rallonges (50, 100 mm)



## Applications

