

Dual-monitor USB-C docking station voor Windows® met 2.5" SATA SSD/HDD Bay

Product ID: MST30C2HDPPD



Dit dual-monitor USB-C™ docking station voegt waardevolle dataopslag en back-up toe aan uw Windows® laptop, en vergemakkelijkt het creëren van een dual-monitor werkstation, direct uit de doos, omdat geen videostuurprogramma's hoeven te worden geïnstalleerd.

Met het USB-C dock kunt u uw laptop op twee DisplayPort schermen, een vast netwerk en drie USB 3.0 apparaten aansluiten, terwijl u ook beschikt over een 2,5" HDD of SSD bay, allemaal via één USB-C kabel.

Creëer een dual-monitor werkstation

Met dit USB C dock kunt u eenvoudig twee externe schermen aansluiten, zonder installatie van schermstuurprogramma's, zodat u snel aan de slag kunt.

Verbind uw USB-C laptop met:

- 2x DisplayPort schermen met een resolutie van 1920 x 1200 (60 Hz)

- 1x DisplayPort scherm met een resolutie van 3840 x 2160 (30 Hz)

Voeg dataopslag en back-up toe

Het USB 3.0 Type-C™ docking station biedt externe opslag en back-up met een geïntegreerde 2,5" SATA SSD/HDD bay. De 2,5" drive bay (SATA I, II en III) is ideaal voor professionals die krachtige externe opslag vereisen en ondersteunt back-up functies met Windows Backup of andere back-up software.

Sluit uw apparaten aan

In tegenstelling tot sommige USB-C docks die alleen USB 2.0 ondersteunen en de Ethernet prestatie verminderen, biedt dit USB-C dock volle USB 3.0 en netwerkbandbreedte. Daardoor kunnen data sneller worden overgedragen bij USB 3.0 randapparaten en wordt echte gigabit Ethernet throughput ondersteunt.

Sluit uw USB apparaten aan met drie USB 3.0 poorten (inclusief een snellaadpoort). De poort replicator heeft ook een gigabit Ethernet poort (met PXE Boot) en een 3,5 mm headset poort.

60 W laadvermogen

Het USB-C docking station met Power Delivery (tot 60 W) kan ook voor opladen worden gebruikt via de meegeleverde 100 W voedingsadapter.

De MST30C2HDPPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

- *Zorg dat de stuurprogramma's, de firmware en het besturingssysteem van uw laptop up-to-date zijn voordat u het docking station gebruikt.*
- *De videoweergavemogelijkheden zijn afhankelijk van de videokaart en hardwarespecificaties van uw aangesloten laptop.*
- *Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt.*
- *Niet alle Thunderbolt 3 USB-C poorten ondersteunen de volle functionaliteit van de Thunderbolt 3 standaard. Zorg dat de Thunderbolt 3 poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunt.*

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor professionals die meerdere bronnen nodig hebben voor externe opslag of back-up van grote bestanden
- Bij met USB-C uitgevoerde laptops worden back-up functies ondersteunt met Windows Backup of andere back-up software

Features

- Sluit eenvoudig twee DisplayPort schermen direct uit de doos aan, zonder schermstuurprogramma's te moeten installeren
- Voeg dataopslag en back-up toe met een interne 2,5 inch SATA SSD/HDD drive bay
- Sluit uw USB apparaten aan met 3x USB 3.0 (Type A) poorten, inclusief 1x snellaadpoort
- Voed en laad uw laptop met Power Delivery 2.0 (tot 60W)
- Betrouwbare gigabit Ethernet poort, met ondersteuning van zowel PXE Boot als Wake-on-LAN

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Ja	
	Bus type	USB-C	
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 MegaChips - STDP4320 ASMedia - ASM1153E Realtek - RTL8153 C-Media - CM6533 Texas Instruments - TPS65986	
	Industriestandaarden	USB Voedingsspecificatie Rev. 2.0 USB Batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 met MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Ondersteunde schermen	2	
	Snellaadpoort(en)	Ja	
Prestaties	4Kn Support	Ja	
	Maximale digitale resoluties	2x DisplayPort schermen met een resolutie van 1920 x 1200 (60 Hz) 1x DisplayPort scherm met een resolutie van 3840 x 2160 (30 Hz)	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	PXE	Ja	
	S.M.A.R.T. Support	Ja	
	TRIM Support	Ja	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS 10.11 tot 10.13*
			*MacOS ondersteunt MST niet

Speciale opmerkingen / vereisten **Notitie**

Ensure your laptop's drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.

For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.

A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution

Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.

Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Not all Thunderbolt 3 USB-C ports support the full functionality of the Thunderbolt 3 standard. Ensure that your laptop Thunderbolt 3 port supports USB Power Delivery.

This docking station provides up to 60W of Power Delivery to charge your laptop. Some laptops may have specific charging requirements such as the full 60W for charging. In the event that your laptop is not charging, simply unplug any peripheral accessories attached to the dock's USB-C port (on back of dock) and the USB 3.0 (Type-A) charging port (on front of dock) during charging. This will ensure the full 60 W of power is available for charging your laptop.

System- en kabelvereisten

Een op Windows gebaseerde laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige adapterfunctionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 ~ 240 AC

Ingangsstroom

2 A

Polariteit pin midden

Positief

Power Delivery

60W

Stekkertype

N

Uitgangsspanning

20V DC

Uitgangsstroom

5 A

Vermogensopname

100

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	0%~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.5 in [90 mm]
	Gewicht product	11.3 oz [321 g]
	Hoogte product	1.8 in [46 mm]
	Kabellengte	39.4 in [1000 mm]
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	6.7 in [170 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 lb [1.9 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - 1 m USB-C kabel
		4 - harde schijf montageschroeven
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.