


Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
-------------------	--------	---------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	481
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm Ø 84 mm
Étanchéité	métal sur métal
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------