

## 特点

- 柔性 Durable H05VV - f 通用电缆，带柔性线束和 pvc 绝缘和护套
- 2 引脚 2.5 a 欧式插头
- 可靠的集成应力消除、用于连接支持和保护
- 一端未端接、用于客户安装
- 1.8 m 引线长度

# RS Pro 电源电缆、末端接至 cee 7/16 、欧式插头、 2.5 a 、 250 v

RS 号： 626-6593



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

# 电源电缆组件

## 产品说明

RS PRO 的高品质耐用电源线组件或电源线，用于将设备连接到主电源。此电源线一端完全配有 2 引脚欧式插头电源插头、另一端末端接、可直接焊接到连接器或直接焊接到设备中。电源引线具有集成应力消除装置、可提供为连接提供额外保护和支撑、以防止损坏由于过度弯曲

## 一般规格

连接器 a	无终端接头
接头 b	cee 7/16 欧式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	c 型-欧式插头
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	cee 7/7.
火灾行为	低烟无卤 ( lhz )
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直向
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等）工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

# 电源电缆组件

## 电气规格

额定电流	2.5A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm <sup>2</sup> -1mm <sup>2</sup> >30N 1.25mm <sup>2</sup> -1.5mm <sup>2</sup> >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

## 机械规格

长度	1.8m
横截面积	7mm <sup>2</sup>
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm <sup>2</sup>
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 <sup>2</sup>

## 操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

## 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320

## 电源电缆组件

