

DWE4257KT-QS

Meuleuse 125 mm 1500W - vitesse variable



5035048659786

Description du produit :

Ø de disque (mm) : 125 Puissance : 1500W Régime à vide (tr/min) : 0-2800/10000 Vitesse variable Filetage de la broche : M14 Niveau de vibrations (m/s²) : 8.3 Interrupteur : À glissière Perform & Protect : Embrayage



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Vitesse électronique variable afin d'adapter la vitesse en fonction des différents matériaux
- Boîte d'engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces limités
- Moteur protégé contre l'abrasion des particules de poussière, pour une plus grande longévité
- Nouveau système de serrage du disque, évite le blocage
- Le système d'extraction des poussières de haute qualité apporte de la visibilité et assure un espace de travail propre
- La double butée arrière de grande taille, avec ses parties coulissantes, assure un bon appui aux pièces de forte section, dans les coupes d'onglets simples ou combinées
- Le couple électromécanique réduit l'effet anti-retour transmis
- L'outil reste inactivé lors de la mise sous tension même si l'interrupteur est resté en position bloquée, pour une plus grande sécurité
- Protection contre les surcharges, évite la surchauffe en arrêtant le moteur afin de permettre le refroidissement du mécanisme
- Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules
- Poignée latérale anti-vibrations, améliore le confort de l'utilisateur
- Carter de protection réglable rapidement, sans outil
- Inducteur avec fils de connexion directement tirés du bobinage, pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Charbons autorupteurs pour une plus grande durée de vie du moteur

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Carter de protection Ø125 mm (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Flasque intérieur/extérieur (x1)
- Disque diamant 125 mm (x1)
- TSTAK Kitbox (x1)

Specifications

techniques :

- Alimentation
électrique : 1500
W
- Diamètre du
disque : 125 mm
- Diamètre du
disque [impérial] :
5 in
- Diamètre : 125
mm
- Diamètre
[impérial] : 5 in
- - Diamètre
du
disque :
125 mm