



### Racores para Tubos Metálicos con Cubierta Estanca

- **Racor LTS-SMC de Compresión Rosca Giratoria, IP68**

Rosca externa, fabricado en latón niquelado.

Cumple con IP66, IP67, IP68 e IP69k.

#### Ventajas y Beneficios

- Racor de compresión multipieza que incluye goma de estanqueidad de poliamida
- Proporciona una excelente resistencia al estiramiento
- La rosca externa del cuerpo principal rota, aún después de haber sido apretada



HelGuard LTS-SMC racor giratorio de compresión.

<b>MATERIAL</b>	Latón Niquelado Plateado (NPB), Poliamida 6 (PA6)
<b>Temp. Trabajo</b>	-40 °C a +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Medida del Agujero Mínima	Long. (L)	Medida Llave Cuerpo	Medida Llave Rosca	Medida Llave Tuerca	Largo de Rosca	Embalaje	Color	Código
LTS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32300
LTS16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32301
LTS16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32302
LTS20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32303
LTS25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32304
LTS32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 Piezas	Metal (ML)	166-32305

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.