

Schede dati dei prodotti

Caratteristiche

9001K34

Controllore joystick Ø30 - 5 pos. con ritorno e aggancio



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo di prodotto o componente	Joystick controller
Nome abbreviato	9001K
Vendita quantità indivisibile	1
Tipo di operatore	Ritorno molla con chiusura a scatto
Profilo operatore	Albero di lavoro con lunghezza di 80 mm

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,372 kg
Posizione di funzionamento	Qualunque posizione
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	5 posizioni
Tipo e composizione contatti	Senza blocco contatti
Tipologia del prodotto	Basic element

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4

JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14

Certificazioni prodotto	NEMA UL 508
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Sostenibilità dell'offerta

RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0921 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------