

DWE4559-QS

Meuleuse 230 mm 2400W - interrupteur à gâchette

5035048394922



Description du produit :

Ø de disque (mm) : 230 Puissance : 2400W Régime à vide (tr/min) : 0-6500 Filetage de la broche : M14 Niveau de vibrations (m/s²) : 7.0 Interrupteur : À gâchette



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Poignée latérale anti-vibrations, améliore le confort de l'utilisateur
- Roulements à billes étanches à la poussière renforçant la durabilité de l'outil
- Carter de protection réglable rapidement, sans outil
- Poignée latérale 3 positions pour un meilleur confort d'utilisation
- Charbons autorupteurs pour une plus grande durée de vie du moteur
- Inducteur avec fils de connexion directement tirés du bobinage, pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Conception avec le système d'éjection des poussières (DES) pour protéger le moteur contre les particules et gagner en durée de vie

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Flasque intérieur/extérieur (x1)
- Poignée latérale anti-vibration (x1)
- Carter de protection sans outil (x1)
- Clé de service (x1)

Specifications

techniques :

- Puissance : 2400 W
- Alimentation électrique : 2400 W
- Diamètre du disque : 230 mm
 - Diamètre du disque : 230 mm

