

VS-MP-PPC/CG-10G - 耦合连接

1403678

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403678>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



耦合连接， 类型: 14型， 保护等级: IP65， CAT6_A， 标识材料: 金属， 接线方式: 快速免剥线连接， 颜色: 黑色

产品描述

推挽式数据连接；型号14

商业数据

订货号	1403678
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOFB
产品关键代码	ABNOFB
目录页面	页码361 (C-2-2019)
GTIN	4046356664288
单件重量（含包装）	278.4 g
单件重量（不含包装）	276.4 g
原产地	DE

VS-MP-PPC/CG-10G - 耦合连接

1403678

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403678>



技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
类型	14型
连接图表	RJ45
插槽数目	1

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
传输介质	铜缆
传输特征 (类别)	CAT6 _A

连接数据

连接技术

连接方式	快速免剥线连接
------	---------

尺寸

宽度	38 mm
高度	51 mm
长度	115 mm

材料规格

颜色	黑色
外壳材料	金属

电缆/电线

电缆外径	5 mm ... 8 mm (数据电缆密封)
------	------------------------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 1000 (数据)
---------	-------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C

安装

安装类型	螺钉安装
------	------


VS-MP-PPC/CG-10G - 耦合连接

1403678

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403678>



图纸



VS-MP-PPC/CG-10G - 耦合连接



1403678

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403678>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol（CAS编号: 119-47-1）
SCIP	b8b49cc6-f4f9-4e20-b51f-3301b422972e

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn