

30cm USB-A naar USB-C Laadkabel, USB-A naar USB Type-C Oplaadkabel, Opladen & Synchroniseren, Fast Charge 3A, USB 2.0 Datakabel, TPE Mantel, Zwart

Productcode: USB2AC30CMBK



Laad een USB Type-C mobiel apparaat op of verstuur bestanden naar een USB-A hostcomputer met deze hoogwaardige USB-A naar Type-C kabel. De USB-A naar USB-C oplaadkabel ondersteunt tot 15W en 3A output voor snel opladen en USB 2.0 (480Mbps) data transfer snelheden, ideaal voor algemeen gebruik.

De USB-A naar USB-C laadkabel is ontworpen voor veelvuldig of dagelijks gebruik en heeft een robuuste TPE mantel voor meer duurzaamheid. De flexibele trekontlasting en vernikkelde connectors zijn ontworpen om meer dan 10.000 invoegcycli te weerstaan, voor extra duurzaamheid en een langere levensduur.

De 30cm USB laadkabel heeft de ideale lengte om mobiel apparatuur onderweg op te laden of voor kabelwarboel op bureaus te beperken.

Met tot 3A output kan de USB-C laadkabel een smartphone of tablet snel opladen. Om deze te gebruiken, sluit je de kabel van het USB-C apparaat aan op een USB-A muurlader.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- **USB-A NAAR USB-C LAADKABEL:** High quality USB-A naar Type-C kabel levert 3A output voor het snel opladen van draagbare USB-C apparaten; Sluit deze kabel aan op een USB-A muurlader, powerbank, of krijg toegang tot een USB-C apparaat vanaf een USB-A host
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vernikkelde connectors geschikt voor meer dan 10.000 inserties; Robuuste trekontlasting met 12,7mm buigradius; Duurzame TPE mantel is niet giftig, halogeenvrij en is RoHS compliant; Aluminium gevlochten afscherming vermindert EMI
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal om telefoons en kleine randapparatuur snel op te laden; Ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) voor algemeen gebruik, inclusief bestandsoverdracht en sync van apparaten bij aansluiting op een USB-A hostcomputer of externe opslag
- **PRESTATIES:** Ondersteunt 15W/3A Fast Charge; USB 2.0 (480Mbps); Lengte: 0,3 meter; Kleur: Zwart; B.D.: 3mm; Mantel: TPE met gevlochten aluminium afscherming; **OPMERKING:** USB-C video (DP Alt Mode) wordt niet ondersteund
- **COMPATIBILITEIT:** Compatibel met een groot aantal USB-C apparaten waaronder iPhone 16 Plus/Pro/Max & hoger, Samsung Galaxy S8 & hoger, Google Pixel & andere smartphones/tablets; Niet aangeraden voor het opladen van USB-C laptops/schermen

---

### Hardware

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid            | Lifetime                             |
| Active or Passive Adapter | Passief                              |
| Connectormateriaal        | Nikkel                               |
| Type kabelmantel          | TPE - Thermoplastic Elastomers       |
| Kabelafscherming          | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

---

### Prestaties

|      |  |
|------|--|
| MTBF | Gekeurd op meer dan 10.000 invoegcycli |
|------|--|

---

### Connector(en)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connector B | 1 - USB 2.0 Type-C                  |

---

### Speciale opmerkingen / vereisten

|         |  |
|---------|--|
| Notitie | Ondersteunt geen USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) |
|---------|--|

---

Voeding

|                |     |
|----------------|-----|
| Power Delivery | 15W |
| Ingangsstroom  | 3A  |

---

Gebruiksomgeving

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to 60 (14&degF to 140&degF) |
| Opslagtemperatuur   | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF) |
| Vochtigheid         | 5%~85%                          |

---

Fysieke eigenschappen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Kleur                | Zwart            |
| Stijl connector      | Recht            |
| Draaddikte           | 24/32 AWG        |
| Type behuizing       | Polyamide Resin  |
| Kabellengte          | 1.0 ft [0.3 m]   |
| Buitendiameter kabel | 0.1 in [3 mm]    |
| Lengte product       | 13.0 in [330 mm] |
| Breedte product      | 0.6 in [15.8 mm] |
| Hoogte product       | 0.3 in [7.8 mm]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Lengte Verpakking        | 5.0 in [12.8 cm] |
| Breedte Verpakking       | 8.7 in [22.0 cm] |
| Hoogte Verpakking        | 0.2 in [5.0 mm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 0.6 oz [17.0 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegelerd 1 - USB-A naar USB-C Kabel

---

Garantiebepalinge  
n

Warranty

Levenslang

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.